

# 模块结构 - 调节脚杯

## 应用：

调节脚杯采用模块化结构。根据具体情况，可以个性化组合各个组件。调节脚杯见于机床和设备，以及办公室的常见家具。

## 模块化结构：

调节脚杯包括两个组件：脚杯和螺杆。每种脚杯可以结合各个顶杆（参见图 1）。

## 装配：

将顶杆垂直装入调节脚杯杯，并使用间隔环、垫片以及螺丝从调节脚杯杯下方固定（顶杆不会意外脱离脚杯）。可以酌情使用冲子打开两个安装孔（封闭式），用于在地板上固定调节脚杯。

## 调节脚杯高度：

不管脚杯和顶杆尺寸，调节脚杯的最低高度始终为  $H = 30 \text{ mm}$ （参见图 2）。因此调节脚杯的整个高度为顶杆长度 + 30 mm。

（调节脚杯总高度 =  $L + 30 \text{ mm}$ ）

## 订购须知：

如果需要装好之后交付调节脚杯和顶杆，请注明脚杯和顶杆的订购编号，和“装配”字样（参见各个产品页面的订购说明）。

图 1





图 2



顶杆倾斜角

